

AEG

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: BS18C2X



Date comandă

Numărul de comandă	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

AEG – Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă și ușor de manevrat, cu funcționare spre dreapta/stânga.
- Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă și cu pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Reglare a momentului de rotație în 23 de trepte plus treaptă de găurire.
- Mandrină cu strângere rapidă 13 mm.
- Motor cu 4 poli pentru randament maxim cu structură compactă.

Execuție text publicitar:

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă și ușor de manevrat, cu funcționare spre dreapta/stânga.
- Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă și cu pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.
- Reglare a momentului în 23 de trepte, plus treaptă de găurire.
- Mandrină cu strângere rapidă 13 mm.

Avantaj:

Reglare a momentului de rotație în 23 de trepte.

Livrare:

Inclusiv 2 × acumulator 2,0 Ah, încărcător, geantă de transport.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073820 și nr. 073846 - nr. 073848.

Încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la nr. 073841 și nr. 073844.

Descriere tehnică

Capacitate acumulator	2 Ah
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	45 mm
Greutate	1,7 kg
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Geantă de transport
Utilizare tipică	Strong
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Denumirea producătorului	BS 18 C2X
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Turație maximă treapta 2	1800 min ⁻¹
Moment maxim de rotație dur	50 Nm
Model constructiv motor	Motor cu 4 poli
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip B 18 V
Număr de acumulatori incluși	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V

USP2

Mandrină de găurit cu fixare rapidă FIXTEC, cu Softgrip

Accesorii

Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2

073920 OSD2

Încărcător cu acumulator Tip BL1418

073841 BL1418

Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1

073920 WB1