

**Garant****Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967000 125
GTIN	4045197693891
Clasa articolului	91J

**Descriere****Execuție:**

**Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.**

**Cu deschidere în spate.** Din fontă foarte rezistentă (fontă cenușie 25) cu structură perlitică.

**Ghidaj prismatic de precizie** lung și deosebit de exact. Sprijinire precisă în lagăre, șurub cu filet trapezoidal complet acoperit, protejat împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, frezată plan pentru operații ușoare de îndreptate. Bacurile călite din oțel sunt striate și pot fi schimbate cu bacuri rectificatice (consultați bacurile de schimb).

**Livrare:**

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

**Culoare:**

Gri argintiu

**Descriere tehnică**

Deschidere	190 mm
Greutate	30 kg
Sensul de deschidere	Cu deschidere în spate
Material	Fontă înalt rezistentă (GG 25)
Lățimea bacurilor	125 mm

Tip produs	Menghină paralelă
------------	-------------------

## Accesorii

Disc rotativ individual Lățimea bacurilor 125 mm	967020 125
Pereche de bacuri de schimb rectificat Lățimea bacurilor 125 mm	967045 125
Set de bacuri magnetice pentru menghină Lățimea bacurilor 125 mm	967702 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din pâslă, netede Lățimea bacurilor 125 mm	967726 125
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din cauciuc, netede Lățimea bacurilor 125 mm	967727 125
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 125 mm	967711 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 125 mm	967724 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, netede, standard Lățimea bacurilor 125 mm	967721 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din poliuretan, striate Lățimea bacurilor 125 mm	967728 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din poliuretan, prismatice Lățimea bacurilor 125 mm	967729 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 125 mm	967723 125
Placă suport pentru menghină	967330
Pereche de bacuri de schimb striate Lățimea bacurilor 125 mm	967040 125
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967000 Recomandat pentru menghină Ref. 125	967500 125
	967722 125

Pereche de bacuri magnetice pentru menșinădin  
aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 125 mm

---