

**3M****Cască de protecție G3000, Culoarea: YELLOW****Date comandă**

Numărul de comandă	097815 YELLOW
GTIN	4046719316724
Clasa articolului	04M

**Descriere****Execuție:**

Cască de protecție din ABS stabilizat prin UV. **Senzorul UV integrat** indică momentul când cască devine casantă datorită solicitării UV prea mari și trebuie schimbată. Echiparea interioară se poate roti cu 180 grade și permite purtarea căștii pe ceafă (avantaj în cazul lucrărilor în spații strâmte). **Aerisire bună** în calota superioară. **Rezistentă la frig până la -30 °C** și protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).

- **Chingă în 6puncte, reglabilă pe înălțime**
- **Suport slot Euro de 30 mm**
- **Bandă pentru transpirație din material plastic**
- **Formă dreaptă**
- **Cu cheie rotativă**

**Aplicație:**

Industrie, construcții, silvicultură

**Standard:**

DIN EN 397

**Specificație:**

Rezistent la frig până la -30 °C și protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM)

**Adaptat pentru:**

Dopuri de urechi Cod 097753; 097756

**Piese de schimb:**

Cod 097825 Bandă standard pentru sudori. Cod 097826 Bandă pentru sudori din piele.

## Descriere tehnică

Posibilitate de rotire la 180°	da
Greutate	310 g
Fără feronerie interioară și exterioară	da
Rezistență împotriva stropilor de metal topit (MM)	da
Senzor UV pentru a indica dacă este necesară înlocuirea	da
Rezistență la temperaturi scăzute	până la -30 °C
Reglare pe lățime	Închidere rotativă
Culoarea	galben
Referință	53 - 62 cm
Proprietate cască	Capacitate de protecție până la -30°C
Proprietate cască	Protecție împotriva stropilor de metal lichid
Materialul căștii tip scoică	ABS
Standard	DIN EN 397
Tip produs	Cască de protecție

## Accesorii

Căști de protecție auditivăCăști Peltor™ Optime™ Tip 2	097753 2
Bandă din piele pentru sudurăHYG4	097826
Căști de protecție auditivăCăști Peltor™ Optime™ Tip 3	097753 3
Ochelari de protecție cu suport pe cascăV9C	097829
Căști de protecție auditivăCăști Peltor™ Optime™ Tip 1	097753 1
Suport pentru vizieră transparentăPeltor™ G500 Denumirea producătorului G500-GU	097872 G500-GU
Bandă standard pentru sudurăHYG3	097825
Curea pentru bărbie GH4 Element de suspendare 3P	097833 3P

Căști de protecție auditivă Tip HELMET	097795 HELMET
Adaptor pentru cascăP3EV	097827