



Aparat de măsurare a distanței cu laser DISTO™, Tip: D2



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 465550 D2 |
| GTIN | 7640110696347 |
| Clasa articolului | 47C |

Descriere

Execuție:

Carcasă din plastic rezistentă la șoc cu tastatură cu simboluri ușor de folosit. **Sticlă optică Leica** de înaltă calitate, într-o **carcasă de magneziu** deosebit de rezistentă la temperatură și robustă. Afișaj color iluminat și rotativ pentru lizibilitate optimă. Power Range Technologie™ pentru măsurători **până la 150 m fără placă de miră**. Clasă laser 2 verificată conform ISO 16331-1. Aparat mic și ușor de manevrat pentru măsurarea distanței cu laser, pentru interior.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Geantă de protecție și curea pentru mână. Inclusiv 2x baterie Cod 081561 Ref. LR3.

Notă:

Transferul datelor prin Bluetooth® Smart; și pe smartphone prin intermediul aplicației Leica „DISTO™ Plan” (Android începând cu versiunea 4.3, Apple începând cu iPhone 4s). Generarea simplă de schițe.

Descriere tehnică

| | |
|--|--------------------------------|
| Greutate | 100 g |
| Măsurare indirectă (Pitagora) | da |
| Lungime | 116 mm |
| Înălțime | 26 mm |
| Clasă de protecție IP | IP 54 |
| Rază de acțiune | 100 m |
| Adunare / scădere | da |
| Apelarea ultimei măsurători | da |
| Măsurare minimă / maximă | da |
| Lățime | 44 mm |
| Calcularea suprafeței și volumului | da |
| Alimentare cu energie electrică | 081561 LR3 |
| Interfață | Interfață Bluetooth |
| Piesă terminală multifuncțională | da |
| Precizie de măsurare | ±1,5 mm |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081561 LR3 |
| Număr de baterii incluse | 2 |
| Serie | DISTO™ |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Clasă laser conform IEC 825-1 | 2 |
| Tip produs | Aparat de măsurare a distanței |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|