

**Garant****Cărucior pentru materiale, Înălțime: 1300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	918590 1300
GTIN	4062406057244
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

**Cadrul și structura** din țevă pătrată de oțel cu podea din tablă de oțel. Fante de suspendare în cadru, pe partea frontală și dorsală (la distanță de 50 mm), pentru prinderea rafturilor, a șinei multifuncționale etc., cu dimensiunea de 1.000 mm. **Bucse filetate** pe partea interioară a cadrului, pentru montarea tablei perforate. 4 role de ghidaj (2 cu frână de parcare, Ø **125mm**) cu strat de rulare din poliuretan fără amprentă, rulmenți pe role și un mâner mare de împingere cu manșon din Haptoprene®, pentru o manevrare sigură.

**Aplicație:**

Este posibilă echiparea cu rafturi de depozitare, lise de depozitare, suporturi pentru desene, șine Multifix, traverse și pereți perforați Ref. 1000.

**Culoare:**

Gri deschis RAL7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Înălțimea utilă	970 mm
Ø roții	125 mm

Lățime	1100 mm
Greutate	32 kg
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Înălțime	1300 mm
Adâncime	700 mm
Materialul roților	Benzi de rulare din poliuretan, fără urme
Intervale de suspendare	50 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă maximă	200 kg
Lățime fără mâner	1000 mm
Lățime utilă	920 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Cărucior pentru materiale

## Accesorii

Cârlig suplimentar Lungime utilă 150 mm	918604 150
Mâner de împingere Culoare BLACK	920135 BLACK
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Perete perforatbilateral Recomandat pentru tipul 1000	928071 1000
Panou perforatunilateral Recomandat pentru tipul 1000	928070 1000
Raft din tablă de oțelAdâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 1000	928131 1000
Raft, adâncime 610 mm recomandat pentru lățimea utilă 920 mm	918592 920

Traversă recomandat pentru lățimea utilă 920 mm	918603 920
Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 1000	928211 1000
Geam Recomandat pentru tipul 1000	928091 1000
Multifix Recomandat pentru tipul 1000	928201 1000
Mâner de împingere Culoare BLUE	920135 BLUE
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Fereastră Recomandat pentru tipul 1000	928090 1000
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 1000	928145 1000
Cârlig suplimentar Lungime utilă 75 mm	918604 75