

Garant**Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 19 buc., Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	630162 6
GTIN	4062406060244
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 13 buc. Cod 631029 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Mâner tip T: 1 buc. Cod 633029 Ref. 116

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632829 Ref. 146

Extensii: 2 buc. Cod 632429 Ref. 50; 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Gradul de umplere al unui sertar în G: 5×10

Înălțime: 45 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 3,5-13 mm

Descriere tehnică

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	3,5-13 mm
Număr de piese	19
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	257 mm
Lățime	147 mm
Înălțime	45 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	5×10
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631029 5,5
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm	632429 50
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip	632025
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631029 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631029 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,5 mm	631029 3,5
Suport din spumă PUR pentru set 630162	630304 630162
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631029 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631029 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631029 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631029 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631029 5
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632429 150
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116

Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2	630305 2
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631029 4,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631029 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631029 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631029 11
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 146 mm	632829 146
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632025 1/4