

**Garant**
**Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 22 buc., Tip: 6**

**Date comandă**

Numărul de comandă	630262 6
GTIN	4062406060251
Clasa articolului	61A

**Descriere**
**Execuție:**

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8  
și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Cod 631029 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 4 buc. Cod 631729 Ref. 3; 4; 5; 6

Mâner tip T: 1 buc. Cod 633029 Ref. 116

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632829 Ref. 146

Prelungitor: 1 buc. Cod 632429 Ref. 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Gradul de umplere al unui sertar în G: 5×10

Înălțime: 45 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 3,5-13 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 3-6 mm

## Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	3,5-13 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	257 mm
Lățime	147 mm
Înălțime	45 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	5×10
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631029 5
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 3 mm	631729 3
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 5 mm	631729 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,5 mm	631029 3,5
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631029 5,5
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632429 150
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2	630305 2
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631029 12
Suport din spumă PUR pentru set 630262	630304 630262

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631029 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631029 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631029 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631029 6
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 4 mm	631729 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631029 11
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 6 mm	631729 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631029 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631029 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631029 4,5
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 146 mm	632829 146
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip	632025
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631029 13
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632025 1/4