



Menghină paralelă cu etrier de fixare, Lățimea bacurilor: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	967270 125
GTIN	4045197612731
Clasa articolului	92H

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel – incasabilă. Deschidere în față, cu fălci de prindere pentru țevi sudate.

Fălci de prindere frezate, călite la suprafață. Adâncime mare de prindere. Șurub puternic cu filet trapezoidal. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidare reglabilă; suprafață de nicovală lată, călită.

Aplicație:

Pentru fixarea pe mesele de lucru.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Accesorii opționale:

Fălci de prindere a țevilor Cod 967285.

Descriere tehnică

Material	Oțel forjat în matriță
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Greutate	10,5 kg
Interval de fixare	18 - 75 mm

Deschidere	150 mm
Fălcile de prindere a țevelor Cod 967285 fixează țevele cu Ø exterior	3/8 – 3 inch
Lățimea bacurilor	125 mm
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Set de bacuri magnetice pentru menghină Lățimea bacurilor 125 mm	967702 125
Placă suport pentru menghină	967330
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, netede, standard Lățimea bacurilor 125 mm	967721 125
Etrier de fixare individual Recomandat pentru menghină Ref. 125	967290 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din poliuretan, prismatice Lățimea bacurilor 125 mm	967729 125
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 125 mm	967711 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 125 mm	967722 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 125 mm	967724 125
Pereche de bacuri pentru prinderea țevelor Recomandat pentru menghină Ref. 125	967285 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din pâslă, netede Lățimea bacurilor 125 mm	967726 125
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 125 mm	967723 125
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din poliuretan, striate Lățimea bacurilor 125 mm	967728 125

Pereche de bacuri magnetice pentru menșinădin cauciuc,
netede Lățimea bacurilor 125 mm

967727 125