

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940127 2000
GTIN	4062406069100
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Poziționarea mânerului	central
------------------------	---------

Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Lățime	1250 mm
ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	156 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțimea utilă	1845 mm
Lățime în G	50
Număr de rafturi de depozitare	5
Adâncime	500 mm
Înălțime	2000 mm
Adâncime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși glisante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940513 2000
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940590 50
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
	940552 50

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

940550 50

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm
Lățimea corpului în G 50

958146 50

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru
dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

940560 50