

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 750mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940131 750
GTIN	4062406069124
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Poziționarea mânerului	jos

Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Înălțime	750 mm
Înălțimea utilă	595 mm
Lățime	1250 mm
ComfortClose	nu
Greutate	70 kg
Adâncime	500 mm
Număr de rafturi de depozitare	1
Lățime în G	50
Adâncime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940510 750/800

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940512 750/800

940560 50

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 50

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 50

940552 50

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 50

940590 50

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 50

940550 50