

Garant**Cadru atașabil, Lățime 500 mm, Pentru cozile sculelor: 0****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 970505 0 |
| GTIN | 4045197489623 |
| Clasa articolului | 91L |

Descriere**Execuție:**

Părțile laterale pot fi echipate individual cu șina-suport Cod 970110 și placa suport. Modulele pot fi montate **orizontal** sau **oblic**. Părți laterale cu contrafișe transversale; pentru echipare individuală.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|--|
| Adâncime | 550 mm |
| Înălțime | 327 mm |
| Lățime | 500 mm |
| Domeniu de utilizare | Banc de lucru CNC |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Caracteristici nume produs | Lățime 500 mm |
| Tip produs | Cadru atașabil |

Accesorii

| | |
|--|---------------|
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor 0 | 970125 0 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK50 | 970125 SK50 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK63 | 970125 HSK63 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK80 | 970125 HSK80 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK40 | 970125 SK40 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C5 | 970125 C5 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C6 | 970125 C6 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK100 | 970125 HSK100 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI30 | 970125 VDI30 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor SK30 | 970125 SK30 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C4 | 970125 C4 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK40 | 970125 HSK40 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI20 | 970125 VDI20 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK50 | 970125 HSK50 |
| Șină-suport pentru truse de scule Tool-UNIT Lățime 452 mm | 970110 452 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI40 | 970125 VDI40 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C8 | 970125 C8 |