

AEG

Ferăstrău pendular, Tip: STEP1200XE



Date comandă

| | |
|--------------------|-------------------|
| Numărul de comandă | 078213 STEP1200XE |
| GTIN | 4002395192762 |
| Clasa articolului | 07A |

Descriere

Execuție:

Ferăstraie verticale robuste universale cu carcasă din metal pentru cutia de viteze și protecție la suprasarcină.

Cu **sistem de prindere rapidă FIXTEC** pentru înlocuirea fără scule a pânzei verticale de ferăstrău, în câteva secunde și **cursă pendulară decuplabilă** pentru putere optimă de tăiere și o bună evacuare a așchiilor, cu reducerea uzurii pânzei de ferăstrău.

Livrare:

Inclusiv protecție împotriva așchiilor.

Inclusiv 2 x pânze de ferăstrău, adaptor pentru aspirare, placă de așezare, cablu de 4 m, geantă de transport.

Notă:

Pânzele de ferăstrău pendular sunt prezentate la Cod 5888400 – 5888551.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Grosime max. a materialului lemn | 135 mm |
| Cursă pendulară | 4x |
| Pânze compatibile de ferăstrău | 588400 – 588551 |
| Grosime max. a materialului oțel | 10 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Greutate | 2,4 kg |
| Reglaj tăiere oblică | da |
| Putere absorbită | 730 W |
| Vibrație maximă conform EN | 10,5 m/s ² |
| Particularitate | Domeniu de utilizare universal |
| Număr de curse | 500 - 3000 min ⁻¹ |
| Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule | da, sistem FIXTEC |
| Denumirea producătorului | STEP1200XE |
| Ambalaj | Geantă de transport |
| Forma | Formă de tijă |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Tip produs | Ferăstrău |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T318A | 588400 T318A |
| Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118A | 588400 T118A |
| Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118AF | 588400 T118AF |
| Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118B | 588400 T118B |
| Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T127D | 588400 T127D |
| Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T318B | 588400 T318B |
| Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118AHM | 588400 T118AHM |