

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 1250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940863 1250
GTIN	4062406070977
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 50x20G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	1250 mm
Adâncime	500 mm
Înălțimea utilă	1095 mm

Poziționarea mânerului	sus
Modelul dulapului	Dulap de bază
Greutate	91 kg
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Înălțime	1250 mm
ComfortClose	nu
Adâncime în G	20
Lățime în G	50
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940552 50
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940560 50
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940590 50
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 1250 mm	940501 1250

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 50

940550 50

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11