

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940863 1500
GTIN	4062406070984
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 50x20G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime	1500 mm
Înălțimea utilă	1345 mm
Poziționarea mânerului	sus
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Lățime	1250 mm
ComfortClose	nu
Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
Greutate	104 kg
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Modelul dulapului	Dulap de bază
Lățime în G	50
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 1500 mm	940512 1500
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940552 50
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940550 50
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940590 50
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940560 50

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși
batante pentru înălțimea dulapului 1500 mm

940501 1500