

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu capacitate mare cu uși glisante cu geam, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	941067 2000
GTIN	4062406071639
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 80x28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Greutate	266 kg
ComfortClose	nu

Înălțime	2000 mm
Adâncime	700 mm
Adâncime în G	28
Înălțimea utilă	1863 mm
Număr de rafturi de depozitare	8
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Lățime în G	80
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Poziționarea mânerului	central
Lățime	2000 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușa glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

942583 100

Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

942530 40

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940515 2000

942583 125

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Raft de depozitare înclinat pentruForm pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

942550 40

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

942583 150

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

942583 300

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

942583 200

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

942583 75