

Garant GRIDLINE

**Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă culisantă din tablă masivă, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942745 1000
GTIN	4062406072681
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 60×28G. Sertare recomandate: 26×20G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

**Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Lățime în G	60
Adâncime	700 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Lățime	1500 mm

Poziționarea mânerului	sus
Înălțimea utilă	863 mm
Greutate	119 kg
Înălțime	1000 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime în G	28
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

942580 200

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

942580 300

Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

942530 30

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

942580 150

940514 1000/1250

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

942580 100

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

942580 75

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

942550 30

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

942580 125