

**Raft anexat înclinat, Lățime 1000 mm, Adâncime: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990602 500
GTIN	4004514249210
Clasa articolului	96P

**Descriere****Execuție:**

Raft înclinat/Kanban accesibil din ambele părți, ideal pentru depozitarea "First-in-First-out", deoarece bunurile depozitate pot aluneca pe rafturile galvanizate netede.

Cadru cu profil T și raft de depozitare galvanizate. Livrabil pentru **greutate portantă maximă a fiecărui raft înclinat de 150 kg**. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm.

Asamblare rapidă datorită execuției simple, ușor de așezat. Utilizabil bilateral. **Sarcina câmpului: 1300 kg**.

Dimensiune montare raft anexat: 1006 mm.

Ghidajele separatoare horizontale pot fi reglate la intervale de 50 mm. Rigla longitudinală din față este ridicată cu 15 mm pentru a împiedica răsturnarea bunurilor.

**Descriere:****Dimensiuni de montare:**

**Raft de bază:** Lungime nominală + 60mm

**Raft anexat:** Lungime nominală + 6 mm

**Adâncime totală cadru:** Adâncime nominală + 36 mm

**Aplicație:**

Depozitarea recipientelor din plastic, cutiilor transparente de depozitare, cartoanelor etc.

**Livrare:**

7 plăci înclinate cu câte 5 ghidaje separatoare, 2 bare longitudinale, 2 ghidaje laterale și 1 placă dreaptă de acoperire, inclusiv picioare de fixare.

**Notă:**

- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.**
- **Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.**

**Descriere tehnică**

Înălțime	2000 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	1006 mm
Montaj client	da
Adâncime	536 mm
Număr de rafturi de depozitare	7
Lățime	1006 mm
Adâncimea raftului	500 mm
Lățime raft	1000 mm
Înălțimea raftului	2000 mm
Greutate maximă suportată pe raft	1300 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Grosimea raftului de depozitare	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Lățime 1000 mm
Tip produs	Raft transversal

**Accesorii**

Raft înclinat, galvanizat Adâncime 500 mm	990610 500
Picior de prindere	990852