

Garant GRIDLINE

Stație de lucru pentru computer mobilă, Tip: IT**Date comandă**

Numărul de comandă	948261 IT
GTIN	4062406074470
Clasa articolului	9GS

Descriere**Execuție:**

Dulap pentru calculator, cu ușă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată și cu geam din policarbonat sau cu clapă pentru imprimantă. Echipat cu perete despărțitor pentru compartimentul Tower cu raft de depozitare galvanizat și cu raft culisant (capacitate de portanță 45 kg) cu detensionare. Sertar pentru tastatură cu tavă de depozitare încastrată și detașabilă, suport din bambus pentru încheietura mâinii și detensionare. Toți butucii au închidere cu cheie comună. Trecere pentru cablu în partea posterioară a carcasei. Placă de așezare din bambus. Carcasă monitor TT pentru ecrane plate, care asigură o economie de spațiu, cu posibilitate de închidere, cu raft de depozitare pentru cabluri. Ușă basculantă cu susținere proprie, reglabilă fără trepte cu geam din policarbonat.

Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roți fixe și 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu Ø 125 mm și mânere de împingere.

Culoare:

Corp și sertar pentru tastatură gri deschis RAL 7035, uși și părți frontale ale sertarelor și raft culisant antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Lățime	1000 mm
--------	---------

Adâncimea utilă a carcsei monitorului	230 mm
Greutate	120 kg
Înălțimea utilă a carcsei monitorului	460 mm
Lățime în G	40
Lățimea utilă a carcsei monitorului	690 mm
Adâncime	700 mm
Înălțime	1770 mm
Adâncime în G	28
Lățimea utilă a structurii de bază drepte	223 mm
Înălțimea utilă a structurii de bază	645 mm
Lățimea utilă a structurii de bază stângi	700 mm
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip ștecăr intrare	L
Tensiune nominală	250 V
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru computer

Accesorii

Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserție	914221
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11