

Garant GRIDLINE

**Stație de lucru pentru computer, Tip: DE****Date comandă**

Numărul de comandă	948251 DE
GTIN	4062406074395
Clasa articolului	9GS

**Descriere****Execuție:**

Dulap pentru calculator, cu ușă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată și cu geam din policarbonat sau cu clapă pentru imprimantă. Echipat cu perete despărțitor pentru compartimentul Tower cu raft de depozitare galvanizat și cu raft culisant (capacitate de portanță 45 kg) cu detensionare. Sertar pentru tastatură cu tavă de depozitare încastrată și detașabilă, suport din bambus pentru încheietura mâinii și detensionare. Toți butucii au închidere cu cheie comună. Trecere pentru cablu în partea posterioară a carcasei. Placă de așezare din bambus. Carcasă monitor TT pentru ecrane plate, care asigură o economie de spațiu, cu posibilitate de închidere, cu raft de depozitare pentru cabluri. Ușă basculantă cu susținere proprie, reglabilă fără trepte cu geam din policarbonat.

**Livrare:**

**Instalația electrică** integrată cuprinde reglet cu fișe (6 fișe, 250 V / 16 A, cu întrerupător PORNIT/OPRIT), cablu de conectare de 1,2 m, ventilator ca protecție împotriva supraîncălzirii.

**Culoare:**

Corp și sertar pentru tastatură gri deschis RAL 7035, uși și părți frontale ale sertarelor și raft culisant antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime în G	28
Lățimea utilă a carcasei monitorului	690 mm
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă a carcasei monitorului	460 mm
Lățime	1000 mm
Lățime în G	40
Adâncimea utilă a carcasei monitorului	230 mm
Greutate	120 kg
Înălțime	1620 mm
Lățimea utilă a structurii de bază drepte	223 mm
Lățimea utilă a structurii de bază stângi	700 mm
Înălțimea utilă a structurii de bază	645 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip ștecăr intrare	F
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru computer

## Accesorii

Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserție

914221