

HOLEX**Disc de șlefuire din material abraziv cu fixare prindere cu scai, Ø 125 mm,
Comparație granulație: 280****Date comandă**

Numărul de comandă

GG5695 280

GTIN

4045197575210

Clasa articolului

GGN

Descriere**Execuție:**

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiții pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziționarea și fixarea precisă a discului pe discul suport (**vibrații reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965**).

Corespunde 566950.

Execuție text publicitar:

Disc abraziv cu prindere cu scai din material abraziv, cu calotă de centrare demontabilă (**similar 566940; 566950**).

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965 (pentru discuri cu scai cu posibilitate de centrare).

Pentru **finisare, mătuire, suprapunere** cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozității, precum și pentru **lucrări ușoare de curățare** (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) și **debavurare**.

Conținut:

80 discuri / pachet.

Notă:

Pentru discuri de șlefuire cu scai pentru șlefuire prealabilă, consultați începând cu Codul **567705**.

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descriere tehnică

Culoarea	albastru
Execuție	A very fine
Grad de finețe	fin
Ø discurilor	125 mm
Comparație granulație	280
Conținut	80
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Material de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		

Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

Accesorii

Disc de șlefuire din material abraziv cu prindere cu scai Comparație granulație 280	566950 280
--	------------