



Stație de lucru pentru substanțe periculoase High Line, Lățime: 1500mm



Date comandă

Numărul de comandă	981134 1500
GTIN	4054923258501
Clasa articolului	96G

Descriere

Execuție:

Construcție robustă a cadrului din țevi din aluminiu.. Suprafață eloxată cu rezistență ridicată la substanțe chimice.

- **Cu geamuri montate pe lateral din 5 mm ESG (sticlă de siguranță dintr-o foaie).**
- **Monitorizarea evacuării aerului și iluminare fără reflexii cu buton pentru activare și dezactivare.**
- **Cablaj gata de utilizare cu ștecăr și cu cablu de rețea de 5 m.**
- **Eficiență ridicată în privința detectării substanțelor nocive datorită tehnicii speciale a perdelei de aer proaspăt în spațiul interior.**
- **evacuare optimă a aerului uzat, rezistentă la substanțe chimice.**
- **Duză NW250 în peretele superior pentru conectarea la instalațiile de evacuare a aerului din atelier.**
- **Cu iluminare cu LED-uri (500 lux pe suprafața de lucru).**

Aplicație:

Recomandat pentru toate lucrările de decantare, curățare și lipire cu substanțe periculoase.

Stațiile de lucru pentru materiale periculoase garantează un grad maxim de siguranță și protecție a sănătății. Valorile limită indicate pentru stația de lucru trebuie respectate, pentru ca aerul din spațiul de lucru să nu fie încărcat cu vapori, gaze sau aerosoli. La utilizarea conform indicațiilor, în spațiile închise nu se pot forma amestecuri vapori-aer explozive.

Standard:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

Livrare:

Cu suprafață de lucru din oțel superior și 2 ștecăre cu protecție (230 V) cu canal pentru alimentarea cu utilități.

Notă:

Trebuie conectată o instalație de evacuare a aerului uzat.

Descriere tehnică

Lățime	1500 mm
Greutate	163 kg
Înălțimea utilă	1100 mm
Înălțime	1400 mm
Adâncime	750 mm
Ø duză de evacuare a aerului	250 mm
Număr duze de evacuare a aerului	1
cantitatea necesară de aer evacuat	895 m ³ /h
Presiune diferențială per duză de evacuare a aerului	1,4 mbar
Tip produs	Stație de lucru pentru substanțe periculoase