



Súprava nástrčných kľúčov štvorhran 1/4 palca 22-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630266 6
GTIN	4018754261499
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks č. 631000 veľ. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631700 veľ. 3; 4; 5; 6

T-rukoväť: 1 ks č. 633000 veľ. 116

Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632800 veľ. 150

Predĺženie: 1 ks č. 632400 veľ. 150

Kardanový kľb: 1 ks č. 633500 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632000 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-6 mm

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	3,5-13 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	227 mm
Šírka	131 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631000 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631000 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631000 6
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestštran 6	631700 6
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632400 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631000 4,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631000 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631000 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631000 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631000 11
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 3,5	631000 3,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631000 8
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestštran 5	631700 5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestštran 3	631700 3
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestštran 4	631700 4
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka	632800
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631000 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631000 10

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631000 9
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka	633000
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633500 1/4