

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s 2 kontajnermi 24G, výška 950 mm, Deska Eluplan tmavá, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/6+6mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922817 2000/6+6
GTIN	4062406085728
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Rozsah balenia:

2 × skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet zásuviek	12
Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20

Hmotnosť	220 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Séria	vario
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Výška	950 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/6	927600 900/6
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 2000	926241 2000