

**Garant****Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967000 100
GTIN	4045197693884
Clasa articolului	91J

**Descriere****Execuție:****Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.****Cu deschidere în spate.** Din fontă foarte rezistentă (fontă cenușie 25) cu structură perlitică.**Ghidaj prismatic de precizie** lung și deosebit de exact. Sprijinire precisă în lagăre, șurub cu filet trapezoidal complet acoperit, protejat împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, frezată plan pentru operații ușoare de îndreptare. Bacurile călite din oțel sunt striate și pot fi schimbate cu bacuri rectificatice (consultați bacurile de schimb).**Livrare:**

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

**Culoare:**

Gri argintiu

**Descriere tehnică**

Material	Fontă înalt rezistentă (GG 25)
Sensul de deschidere	Cu deschidere în spate
Greutate	17 kg
Deschidere	145 mm
Lățimea bacurilor	100 mm

Tip produs	Menghină paralelă
------------	-------------------

## Accesorii

Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, netede, standard Lățimea bacurilor 100 mm	967721 100
Pereche de bacuri de schimb striate Lățimea bacurilor 100 mm	967040 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin poliuretan, prismatice Lățimea bacurilor 100 mm	967729 100
Placă suport pentru menghină	967330
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri de schimb rectificate Lățimea bacurilor 100 mm	967045 100
Disc rotativ individual Lățimea bacurilor 100 mm	967020 100
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967000 Recomandat pentru menghină Ref. 100	967500 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin poliuretan, striate Lățimea bacurilor 100 mm	967728 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin cauciuc, netede Lățimea bacurilor 100 mm	967727 100
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 100 mm	967711 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 100 mm	967724 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 100 mm	967722 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin pâslă, netede Lățimea bacurilor 100 mm	967726 100
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 100 mm	967723 100