

Garant**Súprava obojstranných otvorených kľúčov, Počet nástrojov: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	952523 11
GTIN	4062406097509
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 952523: 1 ks

Obojstranný otvorený kľúč GARANT c. 610600 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: 1 ks

Technický opis

Počet nástrojov	11
Šírka	250 mm
Hĺbka	600 mm
Hĺbka v G	24
Šírka v G	10
Prevedenie	s maticovým kľúcom (ockový a otvorený kľúč)
Hmotnosť	2,003 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	10x24
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610600 8X9
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 18X19	610700 18X19
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 18X19	610600 18X19
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 20X22	610600 20X22
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 16X17	610600 16X17
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610600 14X15
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610600 12X13
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 30X32	610600 30X32
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610700 14X15
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610600 10X11
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 16X17	610700 16X17
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952523	952001 952523
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 6X7	610600 6X7
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 21X23	610600 21X23
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 20X22	610700 20X22
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 24X27	610600 24X27