


PRYOR

Sada vymeniteľných vyrážačov číslic a písmen normálne písmo 0 – 9 a A – Z,
Výška písma: 1,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Trieda položky	08W

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný raziaci nástroj pre rýchle a racionálne označenie s **viacerými písmenami a číslami súčasne**.

Použitie:

Na označovanie materiálov (napr. typový štítok, nástroje, diely stroja atď.) s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Rozsah balenia:

100 typov razidiel
12 dištančných dielov (výška písma 5 mm: 6 kusov)
1 pinzeta
1 šesťhranný kľúč
1 držiak
v plastovej krabici.

Náhradný diel:

Jednotlivé typy je možné objednať pod Č. 085481 s údajom o požadovanej výške písma / type (napr. Č. 085481 Veľ. 3/E).

Technický opis

Počet použiteľných typov prístrižníka	12
Šírka typu prístrižníka	1,6 mm
Výška písma	1,5 mm
Dĺžka držiaka prístrižníka	20 mm
Dĺžka typu prístrižníka	3,2 mm
Dĺžka typu prístrižníka	15,87 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/&	085481 1,5/&
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/A	085481 1,5/A
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/V	085481 1,5/V
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5LEER	085481 1,5LEER
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/3	085481 1,5/3
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/F	085481 1,5/F
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/-	085481 1,5/-
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/0	085481 1,5/0
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/U	085481 1,5/U
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/1	085481 1,5/1
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/M	085481 1,5/M

Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/K	085481 1,5/K
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/C	085481 1,5/C
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/4	085481 1,5/4
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/2	085481 1,5/2
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/X	085481 1,5/X
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/Q	085481 1,5/Q
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/J	085481 1,5/J
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/Z	085481 1,5/Z
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/,	085481 1,5/,
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/D	085481 1,5/D
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/5	085481 1,5/5
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/R	085481 1,5/R
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/N	085481 1,5/N
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/6	085481 1,5/6
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5//	085481 1,5//
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/P	085481 1,5/P
Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/T	085481 1,5/T
	085481 1,5/9

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/9

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/I

085481 1,5/I

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/+

085481 1,5/+

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/H

085481 1,5/H

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/8

085481 1,5/8

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/W

085481 1,5/W

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/S

085481 1,5/S

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/Y

085481 1,5/Y

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/7

085481 1,5/7

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/O

085481 1,5/O

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/L

085481 1,5/L

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/E

085481 1,5/E

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/B

085481 1,5/B

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/.

085481 1,5/.

Ocelové razídlá, jednotlivě vymenitelné k č. 085480 Výška písma / číslice 1,5/G

085481 1,5/G