

Garant**Cărucior pentru materiale, Înălțime: 1700mm****Date comandă**

Numărul de comandă	918590 1700
GTIN	4062406057251
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Cadrul și structura din țevă pătrată de oțel cu podea din tablă de oțel. Fante de suspendare în cadru, pe partea frontală și dorsală (la distanță de 50 mm), pentru prinderea rafturilor, a șinei multifuncționale etc., cu dimensiunea de 1.000 mm. **Bucșe filetate** pe partea interioară a cadrului, pentru montarea tablei perforate. 4 role de ghidaj (2 cu frână de parcare, Ø **125mm**) cu strat de rulare din poliuretan fără amprentă, rulmenți pe role și un mâner mare de împingere cu manșon din Haptoprene®, pentru o manevrare sigură.

Aplicație:

Este posibilă echiparea cu rafturi de depozitare, lise de depozitare, suporturi pentru desene, șine Multifix, traverse și pereți perforați Ref. 1000.

Culoare:

Gri deschis RAL7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Greutate	35 kg
Lățime	1100 mm

Înălțime	1700 mm
Lățime fără mâner	1000 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Intervale de suspendare	50 mm
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Înălțimea utilă	1370 mm
Ø roții	125 mm
Materialul roților	strat de rulare din poliuretan, fără amprentă
Adâncime	700 mm
Capacitate portantă maximă	200 kg
Lățime utilă	920 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Cărucior pentru materiale

Accesorii

Multifix Recomandat pentru tipul 1000	928201 1000
Perete perforat bilateral Recomandat pentru tipul 1000	928071 1000
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 1000	928145 1000
Traversă recomandat pentru lățimea utilă 920 mm	918603 920
Geam Recomandat pentru tipul 1000	928091 1000
Mâner de împingere Culoare BLACK	920135 BLACK
Mâner de împingere Culoare BLUE	920135 BLUE
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
	928131 1000

Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 1000

Raft din tablă de oțel Adâncime 200 mm Recomandat pentru tipul 1000

928130 1000

Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 1000

928070 1000

Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 1000

928211 1000

Cârlig suplimentar Lungime utilă 75 mm

918604 75

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1000/AB1

928230 1000/AB1

Cârlig suplimentar Lungime utilă 150 mm

918604 150

Raft, adâncime 610 mm recomandat pentru lățimea utilă 920 mm

918592 920

Fereastră Recomandat pentru tipul 1000

928090 1000