


**Garant****Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 32 buc., Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	638012 6
GTIN	4062406061371
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format. Cu chei tubulare hexagonale Cod 642229.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M5 – M18.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Chei tubulare: 18 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 8 buc. Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mâner tip T: 1 buc. 641329 Ref. 295

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641029 Ref. 75; 125; 250

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

**Notă:**

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2x3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2x6/1 (nu sunt conținute în furnitură).

**Descriere tehnică**

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	4-14 mm
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-34 mm
Număr de piese	32
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime	510 mm
Lățime	294 mm
Înălțime	61 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643229 5
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630305 4
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4-1	630310 4-1
Suport din spumă PUR pentru set 638012	630304 638012
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643229 4
easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălțime 50 mm Lățime adâncime în G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14

Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip	640025
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643229 7
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2