

Garant GRIDLINE

Dulap de prelungire cu uși batante cu geam, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă

940053 750

GTIN

4062406067519

Clasa articolului

9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 30×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.****Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime

750 mm

Poziționarea mânerului	jos
Înălțimea utilă	595 mm
Greutate	65 kg
ComfortClose	nu
Număr de rafturi de depozitare	1
Adâncime	500 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Lățime	750 mm
Lățime în G	30
Adâncime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940501 750/800
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
	940552 30

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940560 30

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940550 30

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940510 750/800

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11