

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G so zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 900/5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 927600 900/5 |
| GTIN | 4062406110130 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 150, 200, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práško nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

| | |
|----------------------------|--------|
| Šírka | 600 mm |
| Úžitková výška pre zásuvky | 800 mm |
| Hmotnosť | 74 kg |
| Počet zásuviek | 5 |

| | |
|--|--|
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 |
| Úžitková šírka | 550 mm |
| Výška | 900 mm |
| Výška čela zásuvky | 75 mm |
| Výška čela zásuvky | 75 mm |
| Výška čela zásuvky | 150 mm |
| Výška čela zásuvky | 200 mm |
| Výška čela zásuvky | 300 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 |
| Počet dvier | 0 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm |
| Hĺbka | 650 mm |
| Úžitková výška | 800 mm |
| Počet výsuvných políc | 0 |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 20×20G |
| Druh produktu | Korpus pracovného stolu |

Príslušenstvo

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 | 927800 75 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|--|-------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 300 | 927800 300 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 200 | 927800 200 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150 | 927800 150 |
| Kontajner 24G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 900 | 927720 900 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10 | 951025 10 |