

Garant GRIDLINE

Dulap de prelungire cu uși glisante cu geam, Înălțime: 500mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940137 500 |
| GTIN | 4062406069209 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 50×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile glisante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea ușilor culisante în pozițiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|--|--------|
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg |
| Adâncime | 500 mm |
| Număr de rafturi de depozitare | 1 |
| Adâncime în G | 20 |

| | |
|---|--|
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Poziționarea mânerului | jos |
| Latura frontală a dulapului | Ușă culisantă cu geam |
| Înălțimea utilă | 345 mm |
| Înălțime | 500 mm |
| Lățime în G | 50 |
| ComfortClose | nu |
| Lățime | 1250 mm |
| Greutate | 52 kg |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Modelul dulapului | Dulap de prelungire / tip extensie |
| Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F | 940559 F |
| Șild pentru GridLine Tip GP21 | 914227 GP21 |
| Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50 | 940590 50 |
| Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50 | 940560 50 |
| Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50 | 940552 50 |
| Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50 | 940550 50 |

