

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940861 750
GTIN	4062406070861
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 50×20G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	595 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Înălțime	750 mm
Adâncime în G	20
ComfortClose	nu
Adâncime	500 mm

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime în G	50
Poziționarea mânerului	sus
Greutate	65 kg
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Lățime	1250 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940552 50
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940560 50
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940550 50
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940501 750/800
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940590 50
	940512 750/800

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși
batante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 750/800
mm
