

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940861 2000
GTIN	4062406070922
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 50x20G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Modelul dulapului	Dulap de bază
ComfortClose	nu

Înălțimea utilă	1845 mm
Înălțime	2000 mm
Greutate	131 kg
Poziționarea mânerului	central
Lățime	1250 mm
Lățime în G	50
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Adâncime	500 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940501 2000
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940512 2000
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940550 50
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940552 50
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940590 50

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 50

940560 50