

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940887 750
GTIN	4062406071219
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 60×20G. Sertare recomandate: 26×14G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime în G	60
Poziționarea mânerului	sus
ComfortClose	nu
Modelul dulapului	Dulap de bază
Adâncime în G	20
Greutate	68 kg

Lățime	1500 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Înălțime	750 mm
Adâncime	500 mm
Înălțimea utilă	595 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940651 300
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940514 750/800
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940550 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940651 75
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940651 125
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
	940651 100

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940651 200

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940651 150

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940560 30