

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940887 2000
GTIN	4062406071271
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 60×20G. Sertare recomandate: 26×14G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Lățime	1500 mm

Poziționarea mânerului	central
Greutate	130 kg
Lățime în G	60
Înălțimea utilă	1845 mm
Adâncime	500 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Înălțime	2000 mm
Adâncime în G	20
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940651 150
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940651 75
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940651 100
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940651 300

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940514 2000

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940550 30

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940651 200

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940552 30

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940651 125