

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940887 1500
GTIN	4062406071264
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 60×20G. Sertare recomandate: 26×14G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

ComfortClose	nu
Modelul dulapului	Dulap de bază
Adâncime	500 mm
Poziționarea mânerului	sus
Lățime în G	60

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	105 kg
Înălțime	1500 mm
Înălțimea utilă	1345 mm
Adâncime în G	20
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Lățime	1500 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940651 150
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940651 75
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940550 30
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940651 125
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940651 200

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940651 100

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940590 30

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940651 300