

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940885 2000
GTIN	4062406071202
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 60×20G. Sertare recomandate: 26×14G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Greutate	130 kg
Poziționarea mânerului	central
Înălțime	2000 mm
Lățime	1500 mm

Lățime în G	60
Înălțimea utilă	1845 mm
Adâncime	500 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Adâncime în G	20
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
ComfortClose	nu
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940550 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940651 150
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940651 75
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940651 300
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940651 200

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940651 125
Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940651 100
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940514 2000
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21