

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu capacitate mare cu uși glisante din tablă masivă,
Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	941055 1000
GTIN	4062406071585
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 60×28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime în G	60
ComfortClose	nu
Înălțime	1000 mm

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	1500 mm
Adâncime în G	28
Poziționarea mânerului	jos
Număr de rafturi de depozitare	2
Adâncime	700 mm
Greutate	135 kg
Înălțimea utilă	863 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/peu pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942580 100
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F	940559 F
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/peu pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942580 300

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942580 75
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942580 125
Raft de depozitare cu elemente portante100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942530 30
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942580 200
Raft de depozitare înclinat pentruForm pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942550 30
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942580 150
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21