

Garant GRIDLINE

Dulap de prelungire cu capacitate mare cu uși glisante cu geam, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	941057 1000
GTIN	4062406071592
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 60×28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime	1500 mm
Lățime în G	60
Înălțimea utilă	863 mm

Număr de rafturi de depozitare	2
ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	1000 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Greutate	135 kg
Adâncime	700 mm
Adâncime în G	28
Poziționarea mânerului	jos
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942580 100
Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942550 30
Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942530 30
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942580 200

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942580 125
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942580 75
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942580 300
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942580 150
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21