

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu capacitate mare cu uși glisante din tablă masivă,
Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	941075 1000
GTIN	4062406071646
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 80x28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime în G	28
Poziționarea mânerului	jos
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg

Înălțime	1000 mm
Lățime	2000 mm
Lățime în G	80
Număr de rafturi de depozitare	2
Înălțimea utilă	863 mm
Adâncime	700 mm
Greutate	160 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
ComfortClose	nu
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942530 40
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942583 200
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942583 125
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942583 300

Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942550 40
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942583 100
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942583 150
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942583 75
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F	940559 F
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21