


**Garant****Nosné stĺpiky, Výška: 962mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 928010 962    |
| GTIN             | 4062406112240 |
| Trieda položky   | 91P           |

**Popis****Prevedenie:**

Z pevnej ocelevej rúry. Bezbariérová pracovná plocha na montáž bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rasti 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

**Vhodné pre:**

Dierované steny 2 × č. 928070 príp. č. 928071.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Pri použití energetických líšt objednajte aj modul média č. 928460 veľ. CUT/OUT.

Vhodné na upevnenie konzol podperného ramena.

**Technický opis**

|          |       |
|----------|-------|
| Hmotnosť | 6 kg  |
| Šírka    | 40 mm |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Hĺbka                                | 100 mm   |
| Maximálna nosnosť                    | 50 kg  |
| maximálne osadenie dierovanou stenou | 2x c. 928070, príp. c. 928071                                  |
| Výška                                | 962 mm   |
| Hrúbka materiálu                     | 1 mm   |
| Prestavenie výšky v mriežke          | 50 mm  |
| Voľba farieb                         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                        | Nosný stĺpik   |

## Príslušenstvo

|   |                   |
|---|-------------------|
| Priečna výstuha Dĺžka 1000                                  | 928050 1000       |
| Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 2000/19                | 928235 2000/19    |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CUT/OUT         | 928460 CUT/OUT    |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CH250/ONOF      | 928460 CH250/ONOF |
| Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1500/14                | 928235 1500/14    |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DE250V/2        | 928460 DE250V/2   |
| Konzola nosného ramena Dĺžka 1500                           | 928055 1500       |
| Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 2000/AB1 | 928230 2000/AB1   |
| Dierovaná stenadvojstranná vhodné pre typ 1500              | 928071 1500       |
| Odkladacia polica s osvetlením vhodné pre typ 2000          | 928140 2000       |
| Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1000   | 928443 1000       |
| Multifix vhodné pre typ 1000                                | 928201 1000       |
| Konzola nosného ramena Dĺžka 1000                           | 928056 1000       |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu FR250V/2        | 928460 FR250V/2   |
| Odkladacia polica s oceľovými oblúkmi vhodné pre typ 1500   | 928145 1500       |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 200 mm vhodné pre typ 2000  | 928130 2000       |
| Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop Počet kĺbov 2        | 928275 2          |
| Držiak na výkresys organizačnými magnetmi vhodné pre typ 1000         | 928211 1000       |
| Odkladacia polica s osvetlením vhodné pre typ 1000                    | 928140 1000       |
| Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 2000/13                          | 928235 2000/13    |
| Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 1    | 928270 1          |
| Priezor vhodné pre typ 2000   | 928090 2000       |
| Otočné rameno Počet kĺbov 2   | 928170 2          |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu OUT/ONOFF                 | 928460 OUT/ONOFF  |
| Dierovaná stena s kefovou lištou vhodné pre typ 1000                  | 928111 1000       |
| Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/AB1           | 928230 1000/AB1   |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DK250/ONOF                | 928460 DK250/ONOF |
| Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 2000                       | 928070 2000       |
| Energetická lištaso 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1500             | 928442 1500       |
| Konzola nosného ramena Dĺžka 2000                                     | 928056 2000       |
| Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 1000  | 928131 1000       |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DE250/ONOF                | 928460 DE250/ONOF |
| Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné pre typ 1000 | 928444 1000       |
| Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 1000                       | 928070 1000       |
| Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1500             | 928443 1500       |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu ON/OFF                    | 928460 ON/OFF     |
| Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/AA1           | 928230 1000/AA1   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1500/AB1                            | 928230 1500/AB1 |
| Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 1500                   | 928131 1500     |
| Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1500/9  | 928235 1500/9   |
| Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 2000 Multifix vhodné pre typ 2000 | 928443 2000     |
| Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 1500                              | 928201 2000     |
| Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 1500                              | 928206 1500     |
| Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1500/AA1                            | 928230 1500/AA1 |
| Energetická lištaso 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 2000                              | 928442 2000     |
| Dierovaná stena s kefovou lištou vhodné pre typ 2000                                   | 928111 2000     |
| Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ 1500                          | 928441 1500     |
| Dierovaná stena s kefovou lištou vhodné pre typ 1500                                   | 928111 1500     |
| Konzola nosného ramena Dĺžka 2000  | 928055 2000     |
| Priečna výstuha Dĺžka 1500   | 928050 1500     |
| Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 2000                              | 928206 2000     |
| Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné pre typ 1500                  | 928444 1500     |
| Dierovaná stenadvojstranná vhodné pre typ 1000   | 928071 1000     |
| Priezor vhodné pre typ 1000  | 928090 1000     |
| Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 2                     | 928270 2        |
| Konzola nosného ramena Dĺžka 1500  | 928056 1500     |
| Priezor vhodné pre typ 1500  | 928090 1500     |
| Odkladacia polica s ocelovými oblúkmi vhodné pre typ 1000                              | 928145 1000     |
| Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné pre typ 2000                  | 928444 2000     |
| Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 1500  | 928070 1500     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1000/9                           | 928235 1000/9     |
| Multifix vhodné pre typ 1500  | 928201 1500       |
| Priečna výstuha Dĺžka 2000  | 928050 2000       |
| Odkladacia polica z oceleového plechuhĺbka 200 mm vhodné pre typ 1000 | 928130 1000       |
| Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1000/6                           | 928235 1000/6     |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DK250V/2                  | 928460 DK250V/2   |
| Držiak na výkresys organizačnými magnetmi vhodné pre typ 1500         | 928211 1500       |
| Konzola nosného ramena Dĺžka 1000                                     | 928055 1000       |
| Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 1000             | 928206 1000       |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu FR250/ONOF                | 928460 FR250/ONOF |
| Odkladacia polica s osvetlením vhodné pre typ 1500                    | 928140 1500       |
| Odkladacia polica s ocelovými oblúkmi vhodné pre typ 2000             | 928145 2000       |
| Držiak na výkresys organizačnými magnetmi vhodné pre typ 2000         | 928211 2000       |
| Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 500                        | 928070 500        |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CH250V/2                  | 928460 CH250V/2   |
| Odkladacia polica z oceleového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 2000 | 928131 2000       |
| Otočné rameno Počet kĺbov 1   | 928170 1          |
| Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ 2000         | 928441 2000       |
| Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 2000/AA1           | 928230 2000/AA1   |
| Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ 1000         | 928441 1000       |
| Energetická lištaso 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1000             | 928442 1000       |
| Odkladacia polica z oceleového plechuhĺbka 200 mm vhodné pre typ 1500 | 928130 1500       |

Dierovaná stenadvojstranná vhodné pre typ 2000

928071 2000

LED osvetľovacia jednotka bočná Príkon 15

928620 15