

**Garant****Nosné stĺpiky, Výška: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928010 200
GTIN	4062406112226
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Z pevnej oceľovej rúry. Bezbariérová pracovná plocha na montáž bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rasti 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Vhodné len pre energetickú lištu, úložnú policu a Multifix. Bez možnosti montáže modulu média č. 928460.

Bez možnosti upevnenia konzol podperného ramena a priečných vzpier.

**Technický opis**

Hmotnosť	1,2 kg
Šírka	40 mm
Hĺbka	100 mm

Maximálna nosnosť	50 kg
Výška	200 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Nosný stĺpik

## Príslušenstvo

Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 1500	928206 1500
Odkladacia polica s ocelovými oblúkmi vhodné pre typ 1000	928145 1000
Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1000/9	928235 1000/9
Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 200 mm vhodné pre typ 2000	928130 2000
Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1500/9	928235 1500/9
Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 2000/13	928235 2000/13
Multifix vhodné pre typ 1000	928201 1000
Multifix vhodné pre typ 2000	928201 2000
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1500/AA1	928230 1500/AA1
Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 2000	928131 2000
Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ 1500	928441 1500
Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 1000	928206 1000
Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 1000	928131 1000
Otočné rameno Počet kĺbov 1	928170 1

Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 1500	928131 1500
Energetická lištaso 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 2000	928442 2000
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 2000/AA1	928230 2000/AA1
Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1500	928443 1500
Držiak na výkresys organizačnými magnetmi vhodné pre typ 1000	928211 1000
Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 2000	928443 2000
Držiak na výkresys organizačnými magnetmi vhodné pre typ 2000	928211 2000
Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné pre typ 1000	928444 1000
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1500/AB1	928230 1500/AB1
Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1500/14	928235 1500/14
Otočné rameno Počet kĺbov 2	928170 2
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 2000/19	928235 2000/19
Odkladacia polica s ocelovými oblúkmi vhodné pre typ 2000	928145 2000
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 2000/AB1	928230 2000/AB1
Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 200 mm vhodné pre typ 1000	928130 1000
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Energetická lištaso 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1000	928442 1000
Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ 1000	928441 1000
Držiak na výkresys organizačnými magnetmi vhodné pre typ 1500	928211 1500
	928130 1500

Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 200 mm  
vhodné pre typ 1500

Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ  
2000

928441 2000

Energetická lištasa 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné  
pre typ 2000

928444 2000

Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ  
2000

928206 2000

Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1000/6

928235 1000/6

Multifix vhodné pre typ 1500

928201 1500

Odkladacia polica s ocelovými oblúkmi vhodné pre typ  
1500

928145 1500

Energetická lištasa 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1000

928443 1000

Energetická lištasa 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1500

928442 1500

Energetická lištasa 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné  
pre typ 1500

928444 1500

LED osvetľovacia jednotka bočná Príkon 15

928620 15