

Garant GRIDLINE

**Dulap pentru încărcări mari cu ușă glisantă cu geam, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942347 2000
GTIN	4062406072551
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 60x28G.

**Pereți laterali întăriți** pentru prinderea rafturilor de depozitare **întărite pentru o greutate de 200 kg** la un interval de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Dulapurile cu rafturi întărite, fără soclu de compensare.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafurile de depozitare pentru dulapurile pentru încărcături mari GridLine sunt prezentate la Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Înălțime	2000 mm
Poziționarea mânerului	sus

Adâncime	700 mm
Lățime în G	60
Număr de rafturi de depozitare	10
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	200 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	1500 mm
Înălțimea utilă	1845 mm
Adâncime în G	28
ComfortClose	nu
Greutate	163 kg
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru încărcări mari

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942580 300
Raft pentru încărcături mari pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942610 30
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942580 125
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940514 2000

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942580 150
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942580 75
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942580 100
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942580 200