

Garant GRIDLINE

Dulap pentru încărcări mari cu ușă culisantă din tablă masivă, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942365 2000
GTIN	4062406072575
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 80x28G.

Pereți laterali întăriți pentru prinderea rafturilor de depozitare **întărite pentru o greutate de 200 kg** la un interval de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Dulapurile cu rafturi întărite, fără soclu de compensare.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafurile de depozitare pentru dulapurile pentru încărcături mari GridLine sunt prezentate la Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	200 kg
Adâncime în G	28
Înălțimea utilă	1845 mm
Lățime în G	80
Adâncime	700 mm
Înălțime	2000 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
ComfortClose	nu
Greutate	312 kg
Poziționarea mânerului	sus
Număr de rafturi de depozitare	10
Lățime	2000 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru încărcări mari

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942583 100
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942583 200
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942583 125
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942583 150
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942583 75
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940515 2000
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942583 300
Raft pentru încărcături mari pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942610 40