

Garant GRIDLINE

**Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă glisantă cu geam,  
Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942767 2000
GTIN	4062406072759
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 80×28G. Sertare recomandate: 36×20G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

**Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Poziționarea mânerului	central
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Adâncime în G	28
Adâncime	700 mm
Înălțime	2000 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Lățime în G	80
Înălțimea utilă	1863 mm
Greutate	225 kg
Modelul dulapului	Dulap de bază
Lățime	2000 mm
ComfortClose	nu
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

## Accesorii

Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942550 40
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940515 2000
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/ pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942583 150
Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942530 40

