

Garant GRIDLINE

Stație de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, Tip: IT**Date comandă**

Numărul de comandă	948252 IT
GTIN	4062406074531
Clasa articolului	9GS

Descriere**Execuție:**

Dulap pentru calculator, cu ușă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată și cu geam din policarbonat sau cu clapă pentru imprimantă. Echipat cu perete despărțitor pentru compartimentul Tower cu raft de depozitare galvanizat și cu raft culisant (capacitate de portanță 45 kg) cu detensionare. Sertar pentru tastatură cu tavă de depozitare încastrată și detașabilă, suport din bambus pentru încheietura mâinii și detensionare. Toți butucii au închidere cu cheie comună. Trecere pentru cablu în partea posterioară a carcasei. Placă de așezare din bambus. Carcasă monitor TT pentru ecrane plate, care asigură o economie de spațiu, cu posibilitate de închidere, cu raft de depozitare pentru cabluri. Ușă basculantă cu susținere proprie, reglabilă fără trepte cu geam din policarbonat.

Culoare:

Corp și sertar pentru tastatură gri deschis RAL 7035, uși și părți frontale ale sertarelor și raft culisant antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	120 kg
----------	--------

Adâncime în G	28
Adâncimea utilă a carcasei monitorului	230 mm
Lățimea utilă a carcasei monitorului	690 mm
Înălțime	1620 mm
Adâncime	700 mm
Lățime	1000 mm
Înălțimea utilă a carcasei monitorului	460 mm
Lățime în G	40
Dimensiune clapă imprimantă	346×290 mm
Lățimea utilă a structurii de bază drepte	223 mm
Lățimea utilă a structurii de bază stângi	700 mm
Înălțimea utilă a structurii de bază	645 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	L
Înterupător pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru computer

Accesorii

Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserție	914221
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11