

Garant**Skladací prídavný regál, Hĺbka 500 mm, Výška: 1200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 990216 1200 |
| GTIN | 4062406114282 |
| Trieda položky | 911 |

Popis**Prevedenie:**

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rasti na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police z pozinkovaného plechu.

Povrchová úprava farby:

Rám stĺpika v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Traverzový pár **vždy** v antracitovej sivej RAL 7016.

Upozornenie:

- **Police s hĺbkou 500 mm sú rozmerovo kompatibilné so skrinkami GridLine a možno ich s nimi podľa potreby kombinovať.**
- **Jednotlivé diely a príslušenstvo pre policové regály nájdete aj pod číslom 990271 – 990370.**
- **Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 4:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hĺbka police | 500 mm |
| Šírka police | 946 mm |
| Konštrukčný rozmer pre šírku predĺženej police | 975 mm |
| Zostava police | Prídavný regál |
| Počet profilových rámov | 1 |
| Metóda montáže police | Traverza |
| Výška police | 1200 mm |
| Maximálne zaťaženie poľa | 900 kg |
| Šírka police svetelného rozmeru | 900 mm |
| Hĺbka police | 500 mm |
| Počet políc | 3 |
| Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 120 kg |
| Hrúbka police | 38 mm |
| Nastavenie výšky v mriežke | 40 mm |
| Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút názvu produktu | Hĺbka 500 mm |
| Typ výrobku | Regál s policami |

Príslušenstvo

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stĺpikový rám Výška 1200 | 990276 1200 |
| Police, pozinkovaná, s párom traverz vhodné pre hĺbku regálu 500 | 990320 500 |