

Garant GRIDLINE

Stație de lucru pentru computer mobilă, Tip: DK**Date comandă**

Numărul de comandă	948261 DK
GTIN	4062406074500
Clasa articolului	9GS

Descriere**Execuție:**

Dulap pentru calculator, cu ușă dublă batantă cu posibilitate de închidere separată și cu geam din policarbonat sau cu clapă pentru imprimantă. Echipat cu perete despărțitor pentru compartimentul Tower cu raft de depozitare galvanizat și cu raft culisant (capacitate de portanță 45 kg) cu detensionare. Sertar pentru tastatură cu tavă de depozitare încastrată și detașabilă, suport din bambus pentru încheietura mâinii și detensionare. Toți butucii au închidere cu cheie comună. Trecere pentru cablu în partea posterioară a carcasei. Placă de așezare din bambus. Carcasă monitor TT pentru ecrane plate, care asigură o economie de spațiu, cu posibilitate de închidere, cu raft de depozitare pentru cabluri. Ușă basculantă cu susținere proprie, reglabilă fără trepte cu geam din policarbonat.

Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roți fixe și 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu Ø 125 mm și mânere de împingere.

Culoare:

Corp și sertar pentru tastatură gri deschis RAL 7035, uși și părți frontale ale sertarelor și raft culisant antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Greutate	120 kg
----------	--------

Înălțime	1770 mm
Adâncimea utilă a carcasei monitorului	230 mm
Lățime în G	40
Înălțimea utilă a carcasei monitorului	460 mm
Lățimea utilă a carcasei monitorului	690 mm
Adâncime	700 mm
Adâncime în G	28
Lățime	1000 mm
Lățimea utilă a structurii de bază drepte	223 mm
Lățimea utilă a structurii de bază stângi	700 mm
Înălțimea utilă a structurii de bază	645 mm
Tip ștecăr intrare	K
Tensiune nominală	250 V
Întreprupător pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru computer

Accesorii

Mâner de împingere pentru dulapuri de garderobă fără inserție	914221
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11