

Garant**Energetická lišta so 4 zásuvkami 250 V, vhodné pre typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928443 1000
GTIN	4062406116187
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

S 2 modulmi č. 928470 veľ. DE250V/2 osadené.

Vyrobené z ocelového plechu **v modulárnom dizajne**. Všetky napájacie komponenty s **káblom** a **zásuvným pripojením**. Moduly alebo kryty je možné podľa potreby meniť/polohovať. Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.

Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,
1 × 5-pólový konektor č. 928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.

Popis:**Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
- Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
- Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
- Prierez vodičov predmontovaných káblov:
 - 3 × 1.5 mm² pri striedavom prúde (L, N, PE)
 - 5 × 1.5 mm² pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
- Trieda ochrany 1
- Stupeň ochrany krytom IP 20.

Vhodné pre:

Nosné stĺpiky č. 928010, rohový podporný stĺpik č. 928030. Montáž **zavesením**.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!

Technický opis

Šírka	920 mm
Jednotka členenia	8E
Vstavaná výška	160 mm
vhodné pre typ	1000
Hmotnosť	6 kg
Rozsah prestavenia hĺbky	60 mm
Menovité napätie	250 V
Počet zásuviek Typ F	4
Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Zásuvka Typ	F
Druh prúdu	AC
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

Príslušenstvo

Modul pre energie a médiá Druh modulu DE250V/2	928470 DE250V/2
Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/1	928470 0/1
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CUT/OUT	928460 CUT/OUT