

Garant**Energetická lišta s 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp., vhodné pre typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 928444 1000 |
| GTIN | 4062406116248 |
| Trieda položky | 91P |

Popis**Prevedenie:**

S 2 modulmi č. 928470 veľ. DE250V/2 a modul č. 928470 veľ. ON/OFF1, osadený zapínač/vypínač pre osvetľovaciu jednotku.

Vyrobené z ocelového plechu **v modulárnom dizajne**. Všetky napájacie komponenty s **káblom** a **zásuvným pripojením**. Moduly alebo kryty je možné podľa potreby meniť/polohovať.

Káblkové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich lišt médií.

Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,
1 × 5-pólový konektor č. 928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.

Popis:**Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
- Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
- Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
- Prierez vodičov predmontovaných káblov:
 - 3 × 1.5 mm² pri striedavom prúde (L, N, PE)
 - 5 × 1.5 mm² pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
- Trieda ochrany 1
- Stupeň ochrany krytom IP 20.

Vhodné pre:

Nosné stĺpiky č. 928010, rohový podporný stĺpik č. 928030. Montáž **zavesením**.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!

Technický opis

| | |
|--------------------------|--|
| Hmotnosť | 6 kg |
| Vstavaná výška | 160 mm |
| Šírka | 920 mm |
| vhodné pre typ | 1000 |
| Jednotka členenia | 8E |
| Rozsah prestavenia hĺbky | 60 mm |
| Menovité napätie | 250 V |
| Spínač zapnutia/vypnutia | áno |
| Počet zásuviek Typ F | 4 |
| Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST |
| Zásuvka Typ | F |
| Druh prúdu | AC |
| Hrúbka materiálu | 1,5 mm |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Energetický modul |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------------|
| Modul pre energie a médiá Druh modulu ON/OFF1 | 928470 ON/OFF1 |
| Modul pre energie a médiá Druh modulu DE250V/2 | 928470 DE250V/2 |
| Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/2 | 928470 0/2 |
| Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/1 | 928470 0/1 |
| Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CUT/OUT | 928460 CUT/OUT |
| Rozvodný blok Počet pólov / počet výstupov 3/5 | 928492 3/5 |

Predlžovací kábel, systém Wieland Typ 3

923424 3